



Kühlweste Bodycool Smart

Hersteller: INUTEQ

DRY-Technik

Reißverschluss

6 Größen: XS, S, M, L, XL, 2XL

Stückpreis:

144,53 Euro*(inkl. gesetzl. MwSt.)

*zzgl. einmaliger Versandkosten
(deutsches Festland u. Österreich):
7,80 Euro(inkl. gesetzl. MwSt.)



Farbe: grau*
Bestellnummer: 11130402



Farbe: gelb*
Bestellnummer: 11130407

*Farben: Die Farben der Ware auf den Fotos und den Farbdarstellungen kann geringfügig von den Farben der Lieferware abweichen. Bei Fragen zu den Farben der Ware nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf!

Produktinformationen:

Die Kühlweste Bodycool Smart ist leicht und mühelos zu aktivieren. Zur Aktivierung wird die Weste über eine Öffnung(mit Verschluss) auf der Rückseite mit Wasser befüllt.

Die INUTEQ DRY-Verdunstungskühlweste ist eine komfortable, hochwertige Leichtgewicht-Westen. Es sind weder Kühltechnik noch zusätzliche Gele oder Chemikalien erforderlich.

Dank des patentierten Systems wird die Weste nicht nass oder feucht, so dass sie unter der Kleidung getragen werden kann. Dieses Produkt funktioniert am besten bei niedriger bis mittlerer Luftfeuchtigkeit. Die Intensität des Luftstroms bestimmt die Kühlwirkung.

Die Weste verringert die Hitzebelastung und Müdigkeit, so dass Sie eine bessere Leistung erbringen können.

Anwendung:

1. Verschluss auf der Rückseite öffnen.
2. Mit 500ml Wasser füllen.
3. Verschluss schließen.
4. Das Wasser gleichmäßig verteilen und überflüssiges Wasser herausdrücken.
5. Sofortige Kühlung genießen! Die DRY-Verdunstungstechnik hält Sie mit einfachem Leitungswasser bis zu 3 Tage trocken und kühl.

Weitere Informationen:

- Abkühlung auf bis zu 15 °C unterhalb der Umgebungstemperatur
- waschmaschinenfest
- antibakterielle Eigenschaften
- CE-Kennzeichnung

Material:

- außen: INUTEQ DRY Nylon-Jersey 50 %, PU 50 %
- Kern: INUTEQ DRY-Technik regulierendes Polyester-Fleece
- innen: INUTEQ® DRY-Nylon



Größe:	Leergewicht:
XS	ca. 210g
S	ca. 235g
M	ca. 250g
L	ca. 277g
XL	ca. 286g
2XL	ca. 300g
3XL	ca. 300g


Video(Länge 2:56min) mit Hinweisen für die Aktivierung der INUTEQ-Kühlwesten mit DRY-Kühltechnik.
Klicken Sie dafür unten den Link an. Das Video wird Ihnen auf Youtube gezeigt.

<https://www.youtube.com/watch?v=5XLVme5ODiY&list=PLH7rH0vFnGScCo7yd63N-uqkjFxBDoHOz&index=3>

Hinweise - Kühltechniken:

INUTEQ DRY

Die INUTEQ DRY-Verdunstungskühlung ist eine revolutionäre Kühltechnik. Das patentierte Kühlsystem wurde für Umgebungen entwickelt, in denen Kühlung erwünscht ist, aber die Ressourcen begrenzt sind. Die INUTEQ DRY-Kühlösung erfordert nur eine begrenzte Menge Wasser (eine Weste gefüllt mit 600 ml), um eine optimale Kühlung für bis zu drei Tage zu gewährleisten. Die Produkte können problemlos aktiviert werden, indem sie mit Leitungswasser gefüllt werden, wonach der Kühlprozess sofort in Gang gesetzt wird. Die Kühlwirkung beruht auf dem Prinzip der natürlichen Verdunstung und deshalb ist das Ergebnis von der örtlichen Luftfeuchtigkeit und Luftbewegung abhängig. Die INUTEQ DRY-Technik ist eine nachhaltige Lösung und alle Produkte sind waschmaschinenfest und besitzen antibakterielle Eigenschaften. INUTEQ DRY garantiert, dass Sie zu 100 % trocken bleiben. Die Produkte kühlen Sie bis auf 15 °C unterhalb der Umgebungstemperatur herunter. Die INUTEQ DRY-Produkte erbringen die besten Ergebnisse in Umgebungen mit einer geringen bis durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit. Die Intensität des Luftstroms bestimmt die Kühlwirkung.



1. Die Umgebungsluft erhitzt das Wasser in der Weste bis zur Verdunstung.
2. Die Verdunstung entzieht Wärme.
3. Die Oberfläche kühlt ab.
4. Das Gewebe kühlt den Körper ab.

Video(Länge 2:56min) mit Hinweisen für die Aktivierung der INUTEQ-Kühlwesten mit DRY-Kühltechnik.

Klicken Sie dafür unten den Link an. Das Video wird Ihnen auf Youtube gezeigt.

<https://www.youtube.com/watch?v=5XLVme5ODiY&list=PLH7rH0vFnGScCo7yd63N-uqkjFxBDoHOz&index=3>